

H0,5/12D W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Verzió	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, fehér
Rendelési szám	9019000000
Típus	H0,5/12D W
GTIN (EAN)	4008190085728
Qty.	500 Stück
Csomagolás	loose

H0,5/12D W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 0,06 g

Műszaki adatok

Változat	Standard	Árucikk leírása	Érvéghüvely műanyag gallérral, fehér
----------	----------	-----------------	--------------------------------------

Érvéghüvelyek

Csupaszolási hossz	8 mm	Fém hüvely vastagsága (S1)	0,15 mm
Gallér átmérője (D2)	2,6 mm	Katonai kivitel	T 20A 001 A
L1, mm	12 mm	Műanyag gallér vastagsága (S2)	0,25 mm
Sínkód		Vezeték csatlakozási keresztmetszet	
	DIN	AWG, max.	AWG 20
Vezeték-keresztmetszet	0,5 mm ²	Érintkező felület hossza (L2)	6 mm
Érintkező felület átmérője (D1)	1 mm		

Besorolások

ETIM 6.0	EC0000005	ETIM 7.0	EC0000005
ETIM 8.0	EC0000005	ETIM 9.0	EC0000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9,1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E499744

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Tervezési adatok	Zuken E3.S
User Documentation	Technical information - EN Technical information - DE
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

H0,5/12D W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok****Rajz**