

H1,0/16D R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Verzió	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, piros
Rendelési szám	9019100000
Típus	H1,0/16D R
GTIN (EAN)	4008190159986
Qty.	500 Stück
Csomagolás	loose

H1,0/16D R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 0,11 g

Műszaki adatok

Változat	Standard	Árucikk leírása	Érvéghüvely műanyag gallérral, piros
----------	----------	-----------------	--------------------------------------

Érvéghüvelyek

Csupaszolási hossz	12 mm	Fém hüvely vastagsága (S1)	0,15 mm
Gallér átmérője (D2)	3 mm	Katonai kivitel	T 20A 010 A
L1, mm	16 mm	Műanyag gallér vastagsága (S2)	0,25 mm
Sínkód		Vezeték csatlakozási keresztmetszet	
	DIN	AWG, max.	AWG 17
Vezeték-keresztmetszet	1 mm ²	Érintkező felület hossza (L2)	10 mm
Érintkező felület átmérője (D1)	1,4 mm		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9,1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E499744

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Tervezési adatok	Zuken E3.S
User Documentation	Technical information - EN Technical information - DE
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

H1,0/16D R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok****Rajz**