

H1,5/16D SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Verzió	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, fekete
Rendelési szám	9019130000
Típus	H1,5/16D SW
GTIN (EAN)	4008190023331
Qty.	500 Stück
Csomagolás	loose

H1,5/16D SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	0,124 g
-------------	---------

Műszaki adatok

Változat	Standard	Árucikk leírása	Érvéghüvely műanyag gallérral, fekete
----------	----------	-----------------	---------------------------------------

Érvéghüvelyek

Csupaszolási hossz	12 mm	Fém hüvely vastagsága (S1)	0,15 mm
Gallér átmérője (D2)	3,5 mm	Katonai kivitel	T 20A 013 A
L1, mm	16 mm	Műanyag gallér vastagsága (S2)	0,25 mm
Sínkód		Vezeték csatlakozási keresztmetszet	
	DIN	AWG, max.	AWG 16
Vezeték-keresztmetszet	1,5 mm ²	Érintkező felület hossza (L2)	10 mm
Érintkező felület átmérője (D1)	1,7 mm		

Besorolások

ETIM 6.0	EC0000005	ETIM 7.0	EC0000005
ETIM 8.0	EC0000005	ETIM 9.0	EC0000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9,1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E499744

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Tervezési adatok	Zuken E3.S
User Documentation	Technical information - EN Technical information - DE
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

H1,5/16D SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

Rajz

