

## H2,5/25D BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- DIN-színkód
- más színkód

## Általános rendelési adatok

Verzió	Érvéghüvely, Standard, 20 mm, 18 mm, kék
Rendelési szám	<a href="#">9019180000</a>
Típus	H2,5/25D BL
GTIN (EAN)	4008190101145
Qty.	500 Stück
Csomagolás	loose

## H2,5/25D BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 0,24 g

## Műszaki adatok

Változat	Standard	Árucikk leírása	Érvéghüvely műanyag gallérral, kék
----------	----------	-----------------	------------------------------------

## Érvéghüvelyek

Csupaszolási hossz	20 mm	Fém hüvely vastagsága (S1)	0,15 mm
Gallér átmérője (D2)	4,2 mm	Katonai kivitel	T 20A 018 A
L1, mm	25 mm	Műanyag gallér vastagsága (S2)	0,25 mm
Sínkód		Vezeték csatlakozási keresztmetszet	
	DIN	AWG, max.	AWG 14
Vezeték-keresztmetszet	2,5 mm <sup>2</sup>	Érintkező felület hossza (L2)	18 mm
Érintkező felület átmérője (D1)	2,2 mm		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC0000005	ETIM 7.0	EC0000005
ETIM 8.0	EC0000005	ETIM 9.0	EC0000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9,1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E499744

## Letöltések

Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Tervezési adatok	<a href="#">Zuken E3.S</a>
User Documentation	<a href="#">Technical information - EN</a> <a href="#">Technical information - DE</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	

**H2,5/25D BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok****Rajz**