

H4,0/18D GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- dostarczane luzem w woreczku plastikowym
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, szary
Nr zam.	9019190000
Typ	H4,0/18D GR
GTIN (EAN)	4008190141349
Ilość	500 Szt.
opakowanie	luzem

H4,0/18D GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto	0,26 g
------------	--------

Dane techniczne

Opis artykułu	tuleja kablowa z kołnierzem z tworzywa sztucznego kolor szary	Wykonanie	standard
---------------	---	-----------	----------

Tulejki kablowe

Długość odizolowania	12 mm	Grubość kołnierza plastikowego (S2)	0,3 mm
Grubość tulejki metalowej (S1)	0,2 mm	L1 in mm	18 mm
Określenie wojskowe	T 20A 019 A	Przekrój przyłącza przewodu	4 mm ²
długość powierzchni styku (L2)	10 mm	kod koloru	DIN
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.	AWG 12	średnica kołnierza (D2)	4,8 mm
średnica powierzchni styku (D1)	2,8 mm		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus)	E499744

Pobieranie

Dane projektowe	CAD data – STEP
Dane projektowe	Zuken E3.S
Dokumentacja użytkownika	Technical information - EN Technical information - DE
Katalogi	Catalogues in PDF-format
Broszury	

H4,0/18D GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek

