

H0,75/14D GR SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- в ленте из пакетиков (5 x 100 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

| | |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| Исполнение | Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый |
| Номер для заказа | 9019410000 |
| Тип | H0,75/14D GR SV |
| GTIN (EAN) | 4008190164096 |
| Кол. | 500 Шт. |
| Упаковка | В ленте из пакетов |

H0,75/14D GR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто 0,097 g

Технические данные

| Исполнение | Стандартный | Описание артикула | Кабельный наконечник с изоляцией, цвет - серый |
|------------|-------------|-------------------|------------------------------------------------|
|------------|-------------|-------------------|------------------------------------------------|

Кабельные наконечники

| | | | |
|-----------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|----------------------|
| L1 в мм | 14 мм | Военное обозначение | T 20A 005 A |
| Диаметр изоляции (D2) | 2,8 мм | Диаметр поверхности контакта (D1) | 1,2 мм |
| Длина зачистки изоляции | 10 мм | Длина поверхности контакта (L2) | 8 мм |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 18 | Поперечное сечение соединяемого провода | 0,75 mm ² |
| Толщина изоляции (S2) | 0,25 мм | Толщина металлической втулки (S1) | 0,15 мм |
| Цветовой код | DIN | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000005 | ETIM 7.0 | EC000005 |
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 9.1 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-01 |

Сертификаты

Сертификаты



| | |
|-----------------------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
| UL File Number Search | Сайт UL |
| Сертификат № (cULus) | E499744 |

Загрузки

| | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Технические данные | CAD data – STEP |
| Технические данные | Zuken E3.S |
| Пользовательская документация | Technical information - EN Technical information - DE |
| Каталог | Catalogues in PDF-format |
| Брошюры | |

H0,75/14D GR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Чертеж

