

**STRIPAX PLUS 2.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Pince à couper, dénuder et sertir les embouts en bande**

- Couper
- Dénudage
- Sertissage
- entraînement automatique
- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manœuvre
- Travail rationnel : un seul outil pour préparer le câble d'où gain de temps
- Seules les bandes d'embouts liés Weidmüller, contenant chacune 50 pièces, peuvent être utilisées. L'utilisation d'embouts conditionnés en rouleaux peut entraîner des dysfonctionnements.

**Informations générales de commande**

Version	Outils à couper, à dénuder et à sertir, Outil de sertissage pour embouts, 0.5mm², 2.5mm², Sertissage trapézoïdal
Référence	<a href="#">9020000000</a>
Type	STRIPAX PLUS 2.5
GTIN (EAN)	4008190067267
Qté.	1 pièce(s)
Pièces de rechange	<a href="#">9050340000</a> <a href="#">2917160000</a>

**STRIPAX PLUS 2.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Largeur	210 mm	Largeur (pouces)	8,268 inch
Poids net	248,63 g		

**Classifications**

ETIM 6.0	EC002109	ETIM 7.0	EC002109
ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ECLASS 9.0	21-04-37-06	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-37-06	ECLASS 11.0	21-04-37-06
ECLASS 12.0	21-04-37-06	ECLASS 13.0	21-04-37-06

**Caractéristiques techniques**

Description de l'article	Presse	Version	mécanique, sans compartiment amovible
--------------------------	--------	---------	---------------------------------------

**Description du contact**

Plage de sertissage, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Plage de sertissage, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Section du conducteur max. AWG	AWG 14	Section du conducteur min. AWG	AWG 20
Type de contact	Cosses tubulaires en bandes		

**Données de l'outil - sertissage**

Section de l'embout, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Section de l'embout, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Type de sertissage/-profil	Sertissage trapézoïdal		

**Conformité environnementale du produit**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

**Téléchargements**

Données techniques	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Notification de modification produit	<a href="#">Technische Änderung für Crimpwerkzeug stripax plus 2.5</a> <a href="#">Technical change to Crimping tool Stripax plus 2.5</a>
Documentation utilisateur	<a href="#">Manual</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	


### STRIPAX PLUS 2.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

### Exemple d'utilisation



### Exemple d'utilisation



### Exemple d'utilisation



## STRIPAX PLUS 2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Embouts reliés



- Bandes d'embouts liés (50 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

## Informations générales de commande

Type	H1,0/14 GE BD	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9004320000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, jaune	En bande
GTIN (EAN)	4008190167523		
Qté.	500 pièce(s)		
Type	H1,0/14D R BD	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9004330000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge	En bande
GTIN (EAN)	4008190047498		
Qté.	500 pièce(s)		
Type	H1,0/14T R BD	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9021950000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge	En bande
GTIN (EAN)	4008190262747		
Qté.	500 pièce(s)		

## Embouts reliés



- Bandes d'embouts liés (50 pcs.)
- code couleur DIN
- autre code couleur

## Informations générales de commande

Type	H2,5/14T GR BD	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9004370000</a>	Embout, Norme, 11 mm, 8 mm, gris	En bande
GTIN (EAN)	4008190052508		
Qté.	500 pièce(s)		
Type	H2,5/14D BL BD	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9004360000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, bleu	En bande
GTIN (EAN)	4008190083397		
Qté.	500 pièce(s)		

## STRIPAX PLUS 2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Embouts reliés



- Bandes d'embouts liés (50 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

## Informations générales de commande

Type	H0,5/14T W BD	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9021930000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc	En bande
GTIN (EAN)	4008190262402		
Qté.	500 pièce(s)		
Type	H0,5/14 OR BD	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9004270000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Orange	En bande
GTIN (EAN)	4008190091774		
Qté.	500 pièce(s)		
Type	H0,5/14D W BD	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9004280000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc	En bande
GTIN (EAN)	4008190162627		
Qté.	500 pièce(s)		

## Embouts reliés



- Bandes d'embouts liés (50 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

## Informations générales de commande

Type	H0,75/14T HBL BD	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9004310000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Bleu clair	En bande
GTIN (EAN)	4008190179298		
Qté.	500 pièce(s)		
Type	H0,75/14D GR BD	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9004300000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, gris	En bande
GTIN (EAN)	4008190154837		
Qté.	500 pièce(s)		
Type	H0,75/14 W BD	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9004290000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc	En bande
GTIN (EAN)	4008190006778		
Qté.	500 pièce(s)		

## STRIPAX PLUS 2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Embouts reliés




- Bandes d'embouts liés (50 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

## Informations générales de commande

Type	H1,5/14D SW BD	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9004350000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, noir	En bande
GTIN (EAN)	4008190005474		
Qté.	500 pièce(s)		
Type	H1,5/14T SW BD	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9021960000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, noir	En bande
GTIN (EAN)	4008190262389		
Qté.	500 pièce(s)		
Type	H1,5/14 R BD	Version	Emballage
Référence	<a href="#">9004340000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge	Tape
GTIN (EAN)	4008190080723		
Qté.	500 pièce(s)		

## Accessoires / pièces de rechange



## Pince à couper, dénuder et sertir les embouts en bande

- Couper
- Dénudage
- Sertissage
- entraînement automatique
- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manœuvre
- Travail rationnel : un seul outil pour préparer le câble d'où gain de temps
- Seules les bandes d'embouts liés Weidmüller, contenant chacune 50 pièces, peuvent être utilisées. L'utilisation d'embouts conditionnés en rouleaux peut entraîner des dysfonctionnements.

## Informations générales de commande

Type	ERSATZMESSER STRIPAX PL	Version
Référence	<a href="#">9050340000</a>	Couteau de rechange
GTIN (EAN)	4008190350949	
Qté.	5 pièce(s)	

**Fiche de données****STRIPAX PLUS 2.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessoires**


Type	ERTE AIME SPX P II
Référence	<a href="#">2917160000</a>
GTIN (EAN)	4099986548121
Qté.	1 pièce(s)

**STRIPAX PLUS 2.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Pièces de rechange****Accessoires / pièces de rechange****Pince à couper, dénuder et sertir les embouts en bande**

- Couper
- Dénudage
- Sertissage
- entraînement automatique
- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manœuvre
- Travail rationnel : un seul outil pour préparer le câble d'où gain de temps
- Seules les bandes d'embouts liés Weidmüller, contenant chacune 50 pièces, peuvent être utilisées. L'utilisation d'embouts conditionnés en rouleaux peut entraîner des dysfonctionnements.

**Informations générales de commande**

Type	ERSATZMESSER STRIPAX PL	Version
Référence	<a href="#">9050340000</a>	Couteau de rechange
GTIN (EAN)	4008190350949	
Qté.	5 pièce(s)	
Type	ERTE AIME SPX P II	
Référence	<a href="#">2917160000</a>	
GTIN (EAN)	4099986548121	
Qté.	1 pièce(s)	