

**STRIPAX PLUS 2.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Kap-, avisolerings- och pressverktyg för bandade ändhylsor**

- Kapning
- Avisolering
- Kontaktpressning
- Automatisk ändhylsmatning
- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- Rationellt arbetssätt: endast ett verktyg för kabelbearbetning leder till tidsinbesparingar
- Endast remsor av sammanlänkade ändhylsor (som var och en innehåller 50 delar) från Weidmüller får bearbetas. Om ändhylsor i rullar användas kan det leda till skador.

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Kap-, avisolerings- och pressverktyg, Crimpverktyg för ändhylsor, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Trapetspressning
Art.nr.	<a href="#">9020000000</a>
Typ	STRIPAX PLUS 2.5
GTIN (EAN)	4008190067267
Förp.	1 Stück
Reservdelar	<a href="#">9050340000</a> <a href="#">2917160000</a>

## STRIPAX PLUS 2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Bredd	210 mm	Byggbredd (tum)	8,268 inch
Nettovikt	248,63 g		

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	Crimpverktyg	Utförande	mekanisk, utan utbytbara insatser
--------------------	--------------	-----------	-----------------------------------

## Kontaktbeskrivning

Crimp-område, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Crimp-område, min	0,5 mm <sup>2</sup>
Kontakttyp	sammanlänkade ändhylsremsor	Ledararea max. AWG	AWG 14
Ledararea min. AWG	AWG 20		

## verktygsdata – kontaktpressning

Crimpart/-profil	Trapetspressning	Ändhylsarea, max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Ändhylsarea, min.	0,5 mm <sup>2</sup>		

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002109	ETIM 7.0	EC002109
ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ECLASS 9.0	21-04-37-06	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-37-06	ECLASS 11.0	21-04-37-06
ECLASS 12.0	21-04-37-06	ECLASS 13.0	21-04-37-06

## Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012



## Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Meddelande om produktändring	<a href="#">Technische Änderung für Crimpwerkzeug stripax plus 2.5</a> <a href="#">Technical change to Crimping tool Stripax plus 2.5</a>
Användardokumentation	<a href="#">Manual</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	

**STRIPAX PLUS 2.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar****Exempel på användning****Exempel på användning****Exempel på användning**

## STRIPAX PLUS 2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## sammanlänkade ändhyslemsor



- Sammanlänkade ändhysleremsor (50 st)
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod

## Allmänna beställningsdata

Typ	H1,5/14 R BD	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	<a href="#">9004340000</a>	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, röd	Tape
GTIN (EAN)	4008190080723		
Förp.	500 Stück		
Typ	H1,5/14T SW BD	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	<a href="#">9021960000</a>	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, svart	Bandvara
GTIN (EAN)	4008190262389		
Förp.	500 Stück		
Typ	H1,5/14D SW BD	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	<a href="#">9004350000</a>	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, svart	Bandvara
GTIN (EAN)	4008190005474		
Förp.	500 Stück		

## sammanlänkade ändhyslemsor



- Sammanlänkade ändhysleremsor (50 st)
- DIN-färgkod
- annan färgkod

## Allmänna beställningsdata

Typ	H2,5/14D BL BD	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	<a href="#">9004360000</a>	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, blå	Bandvara
GTIN (EAN)	4008190083397		
Förp.	500 Stück		
Typ	H2,5/14T GR BD	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	<a href="#">9004370000</a>	Ändhylsa, Standard, 11 mm, 8 mm, grå	Bandvara
GTIN (EAN)	4008190052508		
Förp.	500 Stück		

## STRIPAX PLUS 2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## sammanlänkade ändhyslemsor



- Sammanlänkade ändhysleremsor (50 st)
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

## Allmänna beställningsdata

Typ	H0,75/14 W BD	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	<a href="#">9004290000</a>	Ändhysla, Standard, 10 mm, 8 mm, vit	Bandvara
GTIN (EAN)	4008190006778		
Förp.	500 Stück		
Typ	H0,75/14T HBL BD	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	<a href="#">9004310000</a>	Ändhysla, Standard, 10 mm, 8 mm, ljusblå	Bandvara
GTIN (EAN)	4008190179298		
Förp.	500 Stück		
Typ	H0,75/14D GR BD	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	<a href="#">9004300000</a>	Ändhysla, Standard, 10 mm, 8 mm, grå	Bandvara
GTIN (EAN)	4008190154837		
Förp.	500 Stück		

## sammanlänkade ändhyslemsor



- Sammanlänkade ändhysleremsor (50 st)
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

## Allmänna beställningsdata

Typ	H1,0/14T R BD	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	<a href="#">9021950000</a>	Ändhysla, Standard, 10 mm, 8 mm, röd	Bandvara
GTIN (EAN)	4008190262747		
Förp.	500 Stück		
Typ	H1,0/14 GE BD	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	<a href="#">9004320000</a>	Ändhysla, Standard, 10 mm, 8 mm, gul	Bandvara
GTIN (EAN)	4008190167523		
Förp.	500 Stück		
Typ	H1,0/14D R BD	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	<a href="#">9004330000</a>	Ändhysla, Standard, 10 mm, 8 mm, röd	Bandvara
GTIN (EAN)	4008190047498		
Förp.	500 Stück		

## STRIPAX PLUS 2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Tillbehör / reservdelar

**Kap-, avisolerings- och pressverktyg för bandade ändhylsor**

- Kapning
- Avisolering
- Kontaktpressning
- Automatisk ändhylsmatning
- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- Rationellt arbetssätt: endast ett verktyg för kabelbearbetning leder till tidsinbesparingar
- Endast remsor av sammanlänkade ändhylsor (som var och en innehåller 50 delar) från Weidmüller får bearbetas. Om ändhylsor i rullar användas kan det leda till skador.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	ERTE AIME SPX P II
Art.nr.	<a href="#">2917160000</a>
GTIN (EAN)	4099986548121
Förp.	1 Stück

Typ	ERSATZMESSER STRIPAX PL	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">9050340000</a>	Reservkniv
GTIN (EAN)	4008190350949	
Förp.	5 Stück	

**sammanlänkade ändhylsremsor**

- Sammanlänkade ändhylseremсор (50 st)
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod

**Allmänna beställningsdata**

Typ	H0,5/14T W BD	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	<a href="#">9021930000</a>	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, vit	Bandvara
GTIN (EAN)	4008190262402		
Förp.	500 Stück		
Typ	H0,5/14D W BD	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	<a href="#">9004280000</a>	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, vit	Bandvara
GTIN (EAN)	4008190162627		
Förp.	500 Stück		
Typ	H0,5/14 OR BD	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	<a href="#">9004270000</a>	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, orange	Bandvara
GTIN (EAN)	4008190091774		
Förp.	500 Stück		

## STRIPAX PLUS 2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Reservdelar

## Tillbehör / reservdelar

**Kap-, avisolerings- och pressverktyg för bandade ändhylsor**

- Kapning
- Avisolering
- Kontaktpressning
- Automatisk ändhylsmatning
- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- Rationellt arbetssätt: endast ett verktyg för kabelbearbetning leder till tidsinbesparingar
- Endast remsor av sammanlänkade ändhylsor (som var och en innehåller 50 delar) från Weidmüller får bearbetas. Om ändhylsor i rullar användas kan det leda till skador.

## Allmänna beställningsdata

Typ	ERTE AIME SPX P II
Art.nr.	<a href="#">2917160000</a>
GTIN (EAN)	4099986548121
Förp.	1 Stück

Typ	ERSATZMESSER STRIPAX PL	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">9050340000</a>	Reservkniv
GTIN (EAN)	4008190350949	
Förp.	5 Stück	