

H2,5/19T GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Verzió	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, szürke
Rendelési szám	9021080000
Típus	H2,5/19T GR
GTIN (EAN)	4008190149345
Qty.	500 Stück
Csomagolás	loose

H2,5/19T GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 0,178 g

Műszaki adatok

Változat	Standard	Árucikk leírása	Érvéghüvely műanyag gallérral, szürke
----------	----------	-----------------	---------------------------------------

Érvéghüvelyek

Csupaszolási hossz	14 mm	Fém hüvely vastagsága (S1)	0,15 mm
Gallér átmérője (D2)	4,2 mm	Katonai kivitel	T 20A 023 A
L1, mm	19 mm	Műanyag gallér vastagsága (S2)	0,25 mm
Sínkód	Telemechanique	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 14
Vezeték-keresztmetszet	2,5 mm ²	Érintkező felület hossza (L2)	12 mm
Érintkező felület átmérője (D1)	2,2 mm		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9,1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E499744

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Tervezési adatok	Zuken E3.S
User Documentation	Technical information - EN Technical information - DE
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

H2,5/19T GR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok****Rajz**