

H2,5/25T GR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- dodáváno volně v plastovém sáčku
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Verze	vodič a dutinka, standard, 20 mm, 18 mm, Šedá
Objednací číslo	9021090000
Typ	H2,5/25T GR
GTIN (EAN)	4008190060916
Množství	500 ks
Balení	volné

H2,5/25T GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	0,24 g
----------------	--------

Technické údaje

Popis výrobku	Dutinka na vodič s plastovou manžetou, šedá	Verze	standard
---------------	---	-------	----------

Kabelové koncovky

Barevný kód	Telemecanique	Délka odizolování	20 mm
Délka povrchu kontaktu (L2)	18 mm	L1 v mm	25 mm
Průměr objímky (D2)	4,2 mm	Průměr povrchu kontaktu (D1)	2,2 mm
Průřez propojení AWG, max.	AWG 14	Průřez vodiče	2,5 mm ²
Tloušťka kovové objímky (S1)	0,15 mm	Tloušťka plastové objímky (S2)	0,25 mm
Vojenské určení	T 20A 023 A		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E499744

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Technické údaje	Zuken E3.S
Uživatelská dokumentace	Technical information - EN Technical information - DE
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	

H2,5/25T GR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Nákresy****Výkres**