

H10,0/22T BR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- dodáváno volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednávací údaje

Verze	vodič a dutinka, standard, 15 mm, 12 mm, Hnědá
Objednávací číslo	9021150000
Typ	H10,0/22T BR
GTIN (EAN)	4008190086886
Množství	100 ks
Balení	volné

H10,0/22T BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	0,53 g
----------------	--------

Technické údaje

Popis výrobku	Dutinka na vodič s plastovou manžetou, hnědá	Verze	standard
---------------	--	-------	----------

Kabelové koncovky

Barevný kód	Telemecanique	Délka odizolování	15 mm
Délka povrchu kontaktu (L2)	12 mm	L1 v mm	22 mm
Průměr objímky (D2)	7,6 mm	Průměr povrchu kontaktu (D1)	4,5 mm
Průřez propojení AWG, max.	AWG 8	Průřez vodiče	10 mm ²
Tloušťka kovové objímky (S1)	0,2 mm	Tloušťka plastové objímky (S2)	0,4 mm
Vojenské určení	T 20A 025 A		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E499744

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Technické údaje	Zuken E3.S
Uživatelská dokumentace	Technical information - EN Technical information - DE
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	

H10,0/22T BR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Nákresy****Výkres**