

H25,0/30T SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Verzió | Érvéghüvely, Standard, 18 mm, 16 mm, fekete |
| Rendelési szám | 9021190000 |
| Típus | H25,0/30T SW |
| GTIN (EAN) | 4008190115166 |
| Qty. | 50 Stück |
| Csomagolás | loose |

H25,0/30T SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 1,16 g

Műszaki adatok

| Változat | Standard | Árucikk leírása | Érvéghüvely műanyag gallérral, fekete |
|----------|----------|-----------------|---------------------------------------|
|----------|----------|-----------------|---------------------------------------|

Érvéghüvelyek

| | | | |
|---------------------------------|--------------------|---|-------------|
| Csupaszolási hossz | 18 mm | Fém hüvely vastagsága (S1) | 0,2 mm |
| Gallér átmérője (D2) | 11,2 mm | Katonai kivitel | T 20A 030 A |
| L1, mm | 30 mm | Műanyag gallér vastagsága (S2) | 0,4 mm |
| Sínkód | Telemechanique | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 3 |
| Vezeték-keresztmetszet | 25 mm ² | Érintkező felület hossza (L2) | 16 mm |
| Érintkező felület átmérője (D1) | 7,3 mm | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC0000005 | ETIM 7.0 | EC0000005 |
| ETIM 8.0 | EC0000005 | ETIM 9.0 | EC0000005 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 9,1 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-01 |

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|---------------------------|-------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cULus) | E499744 |

Letöltések

| | |
|--------------------|--|
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| Tervezési adatok | Zuken E3.S |
| User Documentation | Technical information - EN Technical information - DE |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
| Kiadványok | |

H25,0/30T SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok****Rajz**