

**H25,0/36T SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	vodič a dutinka, standard, 24 mm, 22 mm, černá
Objednací číslo	<a href="#">9021200000</a>
Typ	H25,0/36T SW
GTIN (EAN)	4008190055400
Množství	50 ks
Balení	volné

## H25,0/36T SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 1,44 g

## Technické údaje

Popis výrobku	Dutinka na vodič s plastovou manžetou, černá	Verze	standard
---------------	--	-------	----------

## Kabelové koncovky

Barevný kód	Telemecanique	Délka odizolování	24 mm
Délka povrchu kontaktu (L2)	22 mm	L1 v mm	36 mm
Průměr objímky (D2)	11,2 mm	Průměr povrchu kontaktu (D1)	7,3 mm
Průřez propojení AWG, max.	AWG 3	Průřez vodiče	25 mm <sup>2</sup>
Tloušťka kovové objímky (S1)	0,2 mm	Tloušťka plastové objímky (S2)	0,4 mm
Vojenské určení	T 20A 030 A		

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

## Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E499744

## Soubory ke stažení

Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Technické údaje	<a href="#">Zuken E3.S</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">Technical information - EN</a> <a href="#">Technical information - DE</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	

**H25,0/36T SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Nákresy****Výkres**