

**H25,0/36T SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Ändhylsa, Standard, 24 mm, 22 mm, svart
Art.nr.	<a href="#">9021200000</a>
Typ	H25,0/36T SW
GTIN (EAN)	4008190055400
Förp.	50 Stück
Förpackning	lös

## H25,0/36T SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Nettovikt	1,44 g
-----------	--------

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	Ändhylsa med plastkrage - färg svart	Utförande	Standard
--------------------	---	-----------	----------

## Ändhylsor

Avisoleringslängd	24 mm	Kontaktytans diameter (D1)	7,3 mm
Kontaktytans längd (L2)	22 mm	Kragdiameter (D2)	11,2 mm
L1 i mm	36 mm	Ledardiameter	25 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, AWG, max	AWG 3	Metallkapseltjocklek (S1)	0,2 mm
Militärisk beteckning	T 20A 030 A	Tjocklek plastkrage (S2)	0,4 mm
färgkod	Telemecanique		

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E499744

## Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Teknikuppgifter	<a href="#">Zuken E3.S</a>
Användardokumentation	<a href="#">Technical information - EN</a> <a href="#">Technical information - DE</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	

## H25,0/36T SW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

### Ritning

