

**H0,25/10T GE SV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	vodič a dutinka, standard, 8 mm, 6 mm, Žlutá
Objednací číslo	<a href="#">9021210000</a>
Typ	H0,25/10T GE SV
GTIN (EAN)	4008190045555
Množství	500 ks
Balení	Velkoobjemové balení

Datum vytvoření 22. května 2024 8:02:30 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## H0,25/10T GE SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	0,056 g
----------------	---------

## Technické údaje

Popis výrobku	Dutinka na vodič s plastovou manžetou, žlutá	Verze	standard
---------------	--	-------	----------

## Kabelové koncovky

Barevný kód	Telemecanique	Délka odizolování	8 mm
Délka povrchu kontaktu (L2)	6 mm	L1 v mm	10 mm
Průměr objímky (D2)	1,8 mm	Průměr povrchu kontaktu (D1)	0,8 mm
Průřez propojení AWG, max.	AWG 24	Průřez vodiče	0,25 mm <sup>2</sup>
Tloušťka kovové objímky (S1)	0,15 mm	Tloušťka plastové objímky (S2)	0,25 mm

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Technické údaje	<a href="#">Zuken E3.S</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">Technical information - EN</a> <a href="#">Technical information - DE</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	

**H0,25/10T GE SV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Nákresy****Výkres**