


H4,0/18T OR SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- В групповой упаковке
- Цветовой код Weidmüller
- Другой цветовой код

Основные данные для заказа

Исполнение	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, оранжевый
Номер для заказа	9021250000
Тип	H4,0/18T OR SV
GTIN (EAN)	4008190159313
Кол.	250 Шт.
Упаковка	В ленте из пакетов

H4,0/18T OR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	0,296 g
-------------	---------

Технические данные

Исполнение	Описание артикула	Кабельный наконечник с изоляцией, цвет оранжевый
Стандартный		

Кабельные наконечники

L1 в мм	18 мм	Диаметр изоляции (D2)	4,8 мм
Диаметр поверхности контакта (D1)	2,8 мм	Длина зачистки изоляции	12 мм
Длина поверхности контакта (L2)	10 мм	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 12
Поперечное сечение соединяемого провода	4 mm ²	Толщина изоляции (S2)	0,3 мм
Толщина металлической втулки (S1)	0,2 мм	Цветовой код	Telemecanique

Классификации

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cULus)	E499744

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Технические данные	Zuken E3.S
Пользовательская документация	Technical information - EN Technical information - DE
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

H4,0/18T OR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Чертеж

