

H4,0/18T OR SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- I multipack
- Weidmüllers färgkod
- Annan färgkod

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Ändhylsa, Standard, 12 mm, 10 mm, orange
Art.nr.	9021250000
Typ	H4,0/18T OR SV
GTIN (EAN)	4008190159313
Förp.	250 Stück
Förpackning	Multipackpåse

H4,0/18T OR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	0,296 g
-----------	---------

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Ändhylsa med plastkrage - färg orange	Utförande	Standard
--------------------	--	-----------	----------

Ändhylsor

Avisoleringslängd	12 mm	Kontaktytans diameter (D1)	2,8 mm
Kontaktytans längd (L2)	10 mm	Kragdiameter (D2)	4,8 mm
L1 i mm	18 mm	Ledardiameter	4 mm ²
Ledardiameter, AWG, max	AWG 12	Metallkapseltjocklek (S1)	0,2 mm
Tjocklek plastkrage (S2)	0,3 mm	färgkod	Telemecanique

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E499744

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Teknikuppgifter	Zuken E3.S
Användardokumentation	Technical information - EN Technical information - DE
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	

H4,0/18T OR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

Ritning

