

## CRIMPFIX LS PZ3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Automatikus csupaszoláshoz és krímpeléshez
- Időtakarékos és hatékony feldolgozás
- Könnyen állítható a megfelelő keresztmetszeti tartományhoz
- Csupaszolás és krímpelés egy lépésben
- Más gyártó hüvelyek és érintkezőinek feldolgozása a gép üzemzavarát és meghibásodását eredményezheti!

## Általános rendelési adatok

Verzió	Automata csupaszoló és krímpelő
Rendelési szám	<a href="#">9025300000</a>
Típus	CRIMPFIX LS PZ3
GTIN (EAN)	4008190380335
Qty.	1 Stück

## CRIMPFIX LS PZ3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Mélység	330 mm	Mélység (coll)	12,992 inch
Magasság	460 mm	Magasság (coll)	18,11 inch
Szélesség	390 mm	Szélesség (coll)	15,354 inch
Nettó tömeg	35 000 g		

## PW65 karbantartás - automatikus csupaszolás/krimpelés

Csupaszolási tartomány	0,5 – 2,5 mm <sup>2</sup> (~AWG 20-14)	Elektromos csatlakozás	100-240 V / 50/60 Hz / 110 VA
Fogyóeszközök	kábelsaruk zacskóban	Hajtás	Elektropneumatikus
Impulzus idő	kb. 1 s	Krimpelési hossz	6/8/10 mm
Sűrítettlevegő-csatlakozás	5–5,5 bar	Érvéghüvely hossza	12/14/16 mm
Érvéghüvelyek keresztmetszete, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Érvéghüvelyek keresztmetszete, min.	0,5 mm <sup>2</sup>

## Besorolások

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9,1	17-13-01-01
ECLASS 10.0	17-13-01-01	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

User Documentation	<a href="#">Manual</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>