

CRIMPFIX LS PZ3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- För automatisk avisolering och crimpning
- Tidsbesparande och effektiv bearbetning
- Enkel inställning till respektive diameterområde
- Avisolering och crimpning i ett arbetssteg
- Bearbetning av hylsor eller kontakter från andra tillverkare kan orsaka maskinfel och defekter!

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Avisolerings- och crimpautomat
Art.nr.	9025300000
Typ	CRIMPFIX LS PZ3
GTIN (EAN)	4008190380335
Förp.	1 Stück

CRIMPFIX LS PZ3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	330 mm	Byggdjup (tum)	12,992 inch
Höjd	460 mm	Bygghöjd (tum)	18,11 inch
Bredd	390 mm	Byggbredd (tum)	15,354 inch
Nettovikt	35 000 g		

Avisolerings/Kontaktpressningautomater

Avisoleringsområde	0,5–2,5 mm ² (~AWG 20-14)	Crimplängd	6/8/10 mm
Drivning	Elektro-pneumatisk	Förbrukningsvaror	lösa kabelskor
Takttid	ca. 1 s	Tryckluftsanslutning	5 - 5.5 bar
elektroanslutning	100-240 V / 50/60 Hz / 110 VA	Ändhysarea, max.	2,5 mm ²
Ändhysarea, min.	0,5 mm ²	Ändhyslängd	12/14/16 mm

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9.1	17-13-01-01
ECLASS 10.0	17-13-01-01	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Användardokumentation	Manual
Kataloger	Catalogues in PDF-format