

BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

1/4" šestihranná hlavice podle DIN 3126, verze E6,3 pro
přímé připojení přístrojů
Rovné bity DIN 5264, hlavice 1/4" E6,3 DIN 3126

Všeobecné objednací údaje

Verze	Příslušenství, Vložka šroubováku
Objednací číslo	9025590000
Typ	BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39
GTIN (EAN)	4008190151935
Množství	10 ks

BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Šířka	39 mm	Šířka (v palcích)	1,535 inch
Čistá hmotnost	7,4 g		

Technické údaje

Popis výrobku	Bit s vodícím hrotem
---------------	----------------------

Elektrický šroubovák

Váha	5,52 g
------	--------

Šroubovací nářadí

Délka čepele	39 mm	Tloušťka čepele (A)	0,8 mm
Tvar	E 6.3 DIN 3126, S montážním kolíkem, S drážkou	Šířka čepele (B)	4 mm

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002116	ETIM 7.0	EC002116
ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ECLASS 9.1	21-04-04-90	ECLASS 10.0	21-04-04-90
ECLASS 11.0	21-04-42-04	ECLASS 12.0	21-04-42-04
ECLASS 13.0	21-04-42-04		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
----------	--