

BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

1/4" hatlapú hajtás DIN 3126 szabvány szerint, E6.3 alak
a közvetlen gépre csatlakoztatáshoz
DIN 5264 hornyos betétek, 1/4" behajtó, E6.3 DIN 3126

Általános rendelési adatok

Verzió	Tartozékok, Csavarhúzóbetét
Rendelési szám	9025590000
Típus	BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39
GTIN (EAN)	4008190151935
Qty.	10 Stück

BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Szélesség	39 mm	Szélesség (coll)	1,535 inch
Nettó tömeg	7,4 g		

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Szerszámbetét vezetőcsúccsal
-----------------	---------------------------------

Csavarozó szerszámok

Alak	E 6.3 DIN 3126, Összeszerelő csappal, Hornyos	Kés hossza	39 mm
Kés szélessége (B)	4 mm	Kés vastagsága (A)	0,8 mm

Elektromos csavarhúzó

Tömeg	5,52 g
-------	--------

Besorolások

ETIM 6.0	EC002116	ETIM 7.0	EC002116
ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ECLASS 9,1	21-04-04-90	ECLASS 10.0	21-04-04-90
ECLASS 11.0	21-04-42-04	ECLASS 12.0	21-04-42-04
ECLASS 13.0	21-04-42-04		

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	--