

BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Chwyt zewnętrzny sześciokątny 1/4" wg DIN 3126, forma E6,3 do bezpośredniego przyłączenia maszyny
bity z rowkiem DIN 5264, chwyt 1/4" E6,3 DIN 3126

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Akcesoria, Nasadka do wkrętaka
Nr zam.	9025590000
Typ	BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39
GTIN (EAN)	4008190151935
Ilość	10 Szt.

BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Szerokość	39 mm	Szerokość (cale)	1,535 inch
Masa netto	7,4 g		

Dane techniczne

Opis artykułu	bit z końcówką czopową
---------------	------------------------

Narzędzia do skręcania

Długość końcówki	39 mm	Grubość końcówki (A)	0,8 mm
Kształt	A 6,3 DIN 3126, z czopem, rowek	Szerokość końcówki (B)	4 mm

Wkrętak elektryczny

Ciężar	5,52 g
--------	--------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002116	ETIM 7.0	EC002116
ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ECLASS 9.1	21-04-04-90	ECLASS 10.0	21-04-04-90
ECLASS 11.0	21-04-42-04	ECLASS 12.0	21-04-42-04
ECLASS 13.0	21-04-42-04		

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Katalogi	Catalogues in PDF-format
----------	--