

H1,5/12S R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Polipropilén kúpos kábelbevezető tölcsér
 - 105 °C-ig hőálló
- 0,5–10,0 mm² méretű vezetékekhez (AWG 20 -7)
Anyag: E-Cu, horganyzott
Mérettűrés a következő szerint: DIN 46228 4

Általános rendelési adatok

Verzió	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, piros
Rendelési szám	9025690000
Típus	H1,5/12S R
GTIN (EAN)	4008190059439
Qty.	500 Stück
Csomagolás	loose

H1,5/12S R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	0,097 g
-------------	---------

Műszaki adatok

Változat	Árucikk leírása	Érvéghüvely műanyag gallérral, egyedi méret, piros
Standard		

Érvéghüvelyek

Csupaszolási hossz	8 mm	Fém hüvely vastagsága (S1)	0,15 mm
Gallér átmérője (D2)	4 mm	L1, mm	12 mm
Műanyag gallér vastagsága (S2)	0,25 mm	Sínkód	Weidmueller
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 16	Vezeték-keresztmetszet	1,5 mm ²
Érintkező felület hossza (L2)	6 mm	Érintkező felület átmérője (D1)	1,7 mm

Besorolások

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9,1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E499744

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
User Documentation	Technical information - EN Technical information - DE
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

H1,5/12S R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok****Rajz**