

H0,34/12 TK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód

Általános rendelési adatok

Verzió	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, Türkiz
Rendelési szám	9025770000
Típus	H0,34/12 TK
GTIN (EAN)	4008190067960
Qty.	500 Stück
Csomagolás	loose

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	0,048 g
-------------	---------

Műszaki adatok

Változat	Standard	Árucikk leírása	Érvéghüvely műanyag gallérral, türkiz
----------	----------	-----------------	--

Érvéghüvelyek

Csupaszolási hossz	10 mm	Fém hüvely vastagsága (S1)	0,15 mm
Gallér átmérője (D2)	2 mm	L1, mm	12 mm
Műanyag gallér vastagsága (S2)	0,25 mm	Sínkód	Weidmueller
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 22	Vezeték-keresztmetszet	0,34 mm ²
Érintkező felület hossza (L2)	8 mm	Érintkező felület átmérője (D1)	0,8 mm

Besorolások

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9,1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Tervezési adatok	Zuken E3.S
User Documentation	Technical information - EN Technical information - DE
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

H0,34/12 TK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok****Rajz**