

**H0,25/12 HBL SV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Цветовой код Weidmüller
- в ленте из пакетов (5 x 100 шт.)

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, Светло-синий
Номер для заказа	<a href="#">9025780000</a>
Тип	H0,25/12 HBL SV
GTIN (EAN)	4008190053239
Кол.	500 Шт.
Упаковка	В ленте из пакетов

H0,25/12 HBL SV

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Масса нетто	0,06 g
-------------	--------

## Технические данные

Исполнение	Описание артикула	Кабельный наконечник с изоляцией, цвет - свет-ло-синий
Стандартный		

## Кабельные наконечники

L1 в мм	12 мм	Диаметр изоляции (D2)	1,8 мм
Диаметр поверхности контакта (D1)	0,8 мм	Длина зачистки изоляции	10 мм
Длина поверхности контакта (L2)	8 мм	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 24
Поперечное сечение соединяемого провода	0,25 mm <sup>2</sup>	Толщина изоляции (S2)	0,25 мм
Толщина металлической втулки (S1)	0,15 мм	Цветовой код	Weidmueller

## Классификации

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки

Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Технические данные	<a href="#">Zuken E3.S</a>
Пользовательская документация	<a href="#">Technical information - EN</a> <a href="#">Technical information - DE</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	

**H0,25/12 HBL SV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

**Чертеж**

