

CRIMP-SET PZ 16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Crimp-Set

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Sortiment Kontaktpressningsverktyg, Pressverktyg: PZ 16, Avisoleringsverktyg: STRIPAX 16, Crimp-område, min: 6, färgkod: Weidmüller
Art.nr.	9025850000
Typ	CRIMP-SET PZ 16
GTIN (EAN)	4008190184520
Förp.	1 Stück
Förpackning	Plastbox

Skapandedatum den 20 maj 2024 08:31:55 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

CRIMP-SET PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	261 mm	Byggdjup (tum)	10,276 inch
Höjd	57 mm	Bygghöjd (tum)	2,244 inch
Bredd	338 mm	Byggbredd (tum)	13,307 inch
Nettovikt	1 680,74 g		

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Set inkl. Pressverktyg upp till 16mm ² , avisoleringsverkt. och ändhylsor i Weidmüller färgkod
--------------------	---

Sortiment

Antal AEH	400 pcs.	Avisoleringsverktyg	STRIPAX 16
Crimp-område, max.	16 mm ²	Crimp-område, min	6 mm ²
Förpackning	Plastbox	Pressverktyg	PZ 16
färgkod	Weidmüller		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000524	ETIM 7.0	EC000524
ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ECLASS 9.0	27-40-02-18	ECLASS 9.1	27-40-02-18
ECLASS 10.0	27-40-02-18	ECLASS 11.0	27-40-02-18
ECLASS 12.0	27-40-02-18	ECLASS 13.0	27-40-02-18

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	

CRIMP-SET PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Ledar-märkarea 6,0 mm²

- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H6,0/20 SW	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	0533500000	Ändhylsa, Standard, 14 mm, 12 mm, svart	lös
GTIN (EAN)	4008190183905		
Förp.	100 Stück		

Ledar-märkarea 10,0 mm²

- löst förpackade i påse
- Weidmüllers färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H10,0/22 EB	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	0534200000	Ändhylsa, Standard, 15 mm, 12 mm, elfenben	lös
GTIN (EAN)	4008190033460		
Förp.	100 Stück		

CRIMP-SET PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Ledar-märkarea 16,0 mm²

- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H16,0/22 GN	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	0565900000	Ändhylsa, Standard, 15 mm, 12 mm, grön	lös
GTIN (EAN)	4008190022181		
Förp.	100 Stück		
Typ	H16,0/28 GN	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	0566000000	Ändhylsa, Standard, 21 mm, 18 mm, grön	lös
GTIN (EAN)	4008190165406		
Förp.	100 Stück		

Insatser



- Låda i okrossbar polypropylen-plast
- Mobil och översiktlig förvaring med minimalt platsbehov
- Med 2 stabila skjutlå
- Sortimentslådor/-boxar kan ställas högkant och kan staplas glidsäkert
- Kan delas in med insatser

Allmänna beställningsdata

Typ	EINSATZ A8-1 CL55	Artikelbeteckning
Art.nr.	9028460000	Sortiment Insatser
GTIN (EAN)	4032248310029	
Förp.	100 Stück	
Typ	EINSATZ A7-1 CL55	Artikelbeteckning
Art.nr.	9028450000	Sortiment Insatser
GTIN (EAN)	4032248310012	
Förp.	1 Stück	

CRIMP-SET PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Väska



- Låda i okrossbar polypropylen-plast
- Mobil och översiktlig förvaring med minimalt platsbehov
- Med 2 stabila skjutlå
- Sortimentslådor/-boxar kan ställas högkant och kan staplas glidsäkert
- Kan delas in med insatser

Allmänna beställningsdata

Typ	KOFFER PSC4-01	Artikelbeteckning
Art.nr.	9028860000	Verktyg, Sortimentlåda
GTIN (EAN)	4032248304608	
Förp.	1 Stück	

Verktyg



- Avisoleringsverktyg med automatisk självjustering
- För fintrådiga och massiva ledare
- Idealiskt lämplig för maskiner och anläggningar, järnvägs- och spårbunden trafik, vindkraft, robotteknik, explosionsskydd samt marin-, offshore- och skeppsbyggnadssektorerna
- Avisoleringslängd justerbar med anslag
- Automatisk öppning av klämbacken efter avisolering
- Inga utfläktade kardeler
- Kan ställas in för olika isoleringstjocklekar
- Dubbelisolerade kablar i två processteg utan specialinställning
- Glappfri och självjusterande kapaanordning
- Lång livslängd
- Optimerad ergonomisk design

Allmänna beställningsdata

Typ	STRIPAX	Artikelbeteckning
Art.nr.	9005000000	Verktyg, Avisolerings- och klippverktyg
GTIN (EAN)	4008190072506	
Förp.	1 Stück	

CRIMP-SET PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Crimping tools

**Pressverktyg för ändhysor med och utan plastkrage**

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering

Allmänna beställningsdata

Typ	PZ 16	Artikelbeteckning
Art.nr.	9012600000	Crimpverktyg, Crimpverktyg för ändhysor, 6mm ² , 16mm ² , Indent-
GTIN (EAN)	4008190035440	crimptång
Förp.	1 Stück	