

H0,75/16 W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Исполнение	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, белый
Номер для заказа	9025860000
Тип	H0,75/16 W
GTIN (EAN)	4008190141967
Кол.	500 Шт.
Упаковка	Россыпью

H0,75/16 W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	0,097 g
-------------	---------

Технические данные

Исполнение	Стандартный	Описание артикула	Кабельный наконечник с изоляцией, цвет - белый
------------	-------------	-------------------	--

Кабельные наконечники

L1 в мм	16 мм	Военное обозначение	T 20A 004 A
Диаметр изоляции (D2)	2,8 мм	Диаметр поверхности контакта (D1)	1,2 мм
Длина зачистки изоляции	12 мм	Длина поверхности контакта (L2)	10 мм
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 18	Поперечное сечение соединяемого провода	0,75 mm ²
Толщина изоляции (S2)	0,25 мм	Толщина металлической втулки (S1)	0,15 мм
Цветовой код	Weidmueller		

Классификации

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cULus)	E499744

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Технические данные	Zuken E3.S
Пользовательская документация	Technical information - EN Technical information - DE
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

H0,75/16 W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Чертеж

