

H1,0/18 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Verzió	Érvéghüvely, Standard, 15 mm, 12 mm, sárga
Rendelési szám	9025930000
Típus	H1,0/18 GE
GTIN (EAN)	4008190101497
Qty.	500 Stück
Csomagolás	loose

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	0,124 g
-------------	---------

Műszaki adatok

Változat	Standard	Árucikk leírása	Érvéghüvely műanyag gallérral, sárga
----------	----------	-----------------	--------------------------------------

Érvéghüvelyek

Csupaszolási hossz	15 mm	Fém hüvely vastagsága (S1)	0,15 mm
Gallér átmérője (D2)	3 mm	Katonai kivitel	T 20A 004 A
L1, mm	18 mm	Műanyag gallér vastagsága (S2)	0,25 mm
Síncód	Weidmueller	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 17
Vezeték-keresztmetszet	1 mm ²	Érintkező felület hossza (L2)	12 mm
Érintkező felület átmérője (D1)	1,4 mm		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9,1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E499744

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Tervezési adatok	Zuken E3.S
User Documentation	Technical information - EN Technical information - DE
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

Rajz