

H0,14/12 GR SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)

Všeobecné objednací údaje

Verze	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Šedá
Objednací číslo	9028240000
Typ	H0,14/12 GR SV
GTIN (EAN)	4008190902001
Množství	500 ks
Balení	Velkoobjemové balení

Datum vytvoření 22. května 2024 19:18:17 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	0,056 g
----------------	---------

Technické údaje

Popis výrobku	Dutinka na vodič s plastovou manžetou, šedá	Verze	standard
---------------	---	-------	----------

Kabelové koncovky

Barevný kód	Weidmueller	Délka odizolování	10 mm
Délka povrchu kontaktu (L2)	8 mm	L1 v mm	12 mm
Průměr objímky (D2)	1,5 mm	Průměr povrchu kontaktu (D1)	0,6 mm
Průřez propojení AWG, max.	AWG 26	Průřez vodiče	0,14 mm ²
Tloušťka kovové objímky (S1)	0,15 mm	Tloušťka plastové objímky (S2)	0,25 mm

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Technické údaje	Zuken E3.S
Uživatelská dokumentace	Technical information - EN Technical information - DE
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	

H0,14/12 GR SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Nákresy****Výkres**