

H0,14/10T BR SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Weidmüller-színkód
- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)

Általános rendelési adatok

Verzió	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, barna
Rendelési szám	9028250000
Típus	H0,14/10T BR SV
GTIN (EAN)	4008190902018
Qty.	500 Stück
Csomagolás	Multipack bag

H0,14/10T BR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	0,05 g
-------------	--------

Műszaki adatok

Változat	Standard	Árucikk leírása	Érvéghüvely műanyag gallérral, barna
----------	----------	-----------------	--------------------------------------

Érvéghüvelyek

Csupaszolási hossz	8 mm	Fém hüvely vastagsága (S1)	0,15 mm
Gallér átmérője (D2)	1,5 mm	L1, mm	10 mm
Műanyag gallér vastagsága (S2)	0,25 mm	Sínkód	Telemecanique
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 26	Vezeték-keresztmetszet	0,14 mm ²
Érintkező felület hossza (L2)	6 mm	Érintkező felület átmérője (D1)	0,6 mm

Besorolások

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9,1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Tervezési adatok	Zuken E3.S
User Documentation	Technical information - EN Technical information - DE
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

H0,14/10T BR SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok****Rajz**