

**H0,5/12 OR SV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- в ленте из пакетиков (5 x 100 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 mm, 6 mm, оранжевый
Номер для заказа	<a href="#">9028260000</a>
Тип	H0,5/12 OR SV
GTIN (EAN)	4008190902025
Кол.	500 Шт.
Упаковка	В ленте из пакетов

## H0,5/12 OR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Масса нетто 0,075 g

## Технические данные

Исполнение	Описание артикула	Кабельный наконечник с изоляцией, цвет оранжевый
Стандартный		

## Кабельные наконечники

L1 в мм	12 мм	Диаметр изоляции (D2)	2,6 мм
Диаметр поверхности контакта (D1)	1 мм	Длина зачистки изоляции	8 мм
Длина поверхности контакта (L2)	6 мм	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 20
Поперечное сечение соединяемого провода	0,5 mm <sup>2</sup>	Толщина изоляции (S2)	0,25 мм
Толщина металлической втулки (S1)	0,15 мм	Цветовой код	Weidmueller

## Классификации

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cULus)	E499744

## Загрузки

Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Технические данные	<a href="#">Zuken E3.S</a>
Пользовательская документация	<a href="#">Technical information - EN</a> <a href="#">Technical information - DE</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	

**H0,5/12 OR SV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

### Чертеж

