

## H0,5/16 OR SV

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

## Általános rendelési adatok

Verzió	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, narancssárga
Rendelési szám	<a href="#">9028270000</a>
Típus	H0,5/16 OR SV
GTIN (EAN)	4008190902049
Qty.	500 Stück
Csomagolás	Multipack bag

## H0,5/16 OR SV

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	0,096 g
-------------	---------

## Műszaki adatok

Változat	Standard	Árucikk leírása	Érvéghüvely műanyag gallérral, narancssárga
----------	----------	-----------------	---

## Érvéghüvelyek

Csupaszolási hossz	12 mm	Fém hüvely vastagsága (S1)	0,15 mm
Gallér átmérője (D2)	2,6 mm	L1, mm	16 mm
Műanyag gallér vastagsága (S2)	0,25 mm	Sínkód	Weidmueller
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 20	Vezeték-keresztmetszet	0,5 mm <sup>2</sup>
Érintkező felület hossza (L2)	10 mm	Érintkező felület átmérője (D1)	1 mm

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9,1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E499744

## Letöltések

Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Tervezési adatok	<a href="#">Zuken E3.S</a>
User Documentation	<a href="#">Technical information - EN</a> <a href="#">Technical information - DE</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	

**H0,5/16 OR SV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok****Rajz**