

H0,75/18 W SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Verze	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, Bílá
Objednací číslo	9028300000
Typ	H0,75/18 W SV
GTIN (EAN)	4008190902063
Množství	500 ks
Balení	Velkoobjemové balení

Datum vytvoření 15. května 2024 20:16:25 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

H0,75/18 W SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	0,122 g
----------------	---------

Technické údaje

Popis výrobku	Dutinka na vodič s plastovou manžetou, bílá	Verze	standard
---------------	---	-------	----------

Kabelové koncovky

Barevný kód	Weidmueller	Délka odizolování	14 mm
Délka povrchu kontaktu (L2)	12 mm	L1 v mm	18 mm
Průměr objímky (D2)	2,8 mm	Průměr povrchu kontaktu (D1)	1,2 mm
Průřez propojení AWG, max.	AWG 18	Průřez vodiče	0,75 mm ²
Tloušťka kovové objímky (S1)	0,15 mm	Tloušťka plastové objímky (S2)	0,25 mm

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E499744

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Technické údaje	Zuken E3.S
Uživatelská dokumentace	Technical information - EN Technical information - DE
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	

H0,75/18 W SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Nákresy****Výkres**