

H1,0/18 GE SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Verzió	Érvéghüvely, Standard, 15 mm, 12 mm, sárga
Rendelési szám	9028340000
Típus	H1,0/18 GE SV
GTIN (EAN)	4008190902100
Qty.	500 Stück
Csomagolás	Multipack bag

H1,0/18 GE SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	0,142 g
-------------	---------

Műszaki adatok

Változat	Standard	Árucikk leírása	Érvéghüvely műanyag gallérral, sárga
----------	----------	-----------------	---

Érvéghüvelyek

Csupaszolási hossz	15 mm	Fém hüvely vastagsága (S1)	0,15 mm
Gallér átmérője (D2)	3 mm	L1, mm	18 mm
Műanyag gallér vastagsága (S2)	0,25 mm	Sínkód	Weidmueller
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 17	Vezeték-keresztmetszet	1 mm ²
Érintkező felület hossza (L2)	12 mm	Érintkező felület átmérője (D1)	1,4 mm

Besorolások

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9,1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E499744

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Tervezési adatok	Zuken E3.S
User Documentation	Technical information - EN Technical information - DE
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

H1,0/18 GE SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok****Rajz**