

POWERSTRIPPER 16,0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- för automatisk avisolering av enskilda ledare
- Avisolering av flexibla ledare enligt DIN VDE 0295, KL. 5
- Delavisolering, isoleringen blir kvar på ledarändan
- inget verktygsbyte
- snabb och enkel inställningsmöjlighet på respektive ledardiameter
- elektrisk drivning

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Verktyg, Avisoleringsautomat
Art.nr.	9028480000
Typ	POWERSTRIPPER 16,0
GTIN (EAN)	4032248064632
Förp.	1 Stück

POWERSTRIPPER 16,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	295 mm	Byggdjup (tum)	11,614 inch
Höjd	230 mm	Bygghöjd (tum)	9,055 inch
Bredd	190 mm	Byggbredd (tum)	7,48 inch
Nettovikt	8 800 g		

Avisoleringsautomater

Anslutningsvärden	46 VA
Avisoleringslängd	3-20 mm
Avisoleringsområde	2,5 - 16 mm ² (~AWG 14-6)
Drivning	electrical
Ledarlängd min.	22 mm + avisoleringslängd
Takttid	ca. 1,5 s
Ytterdiameter för ledaren	max. 8 mm
elektroanslutning	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9.1	17-13-01-02
ECLASS 10.0	17-13-01-02	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Användardokumentation	Manual
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	

POWERSTRIPPER 16,0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tillbehör****Tillbehör / reservdelar**

- för automatisk avisolering av enskilda ledare
- Avisolering av flexibla ledare enligt DIN VDE 0295, KL. 5
- Delavisolering, isoleringen blir kvar på ledarändan
- inget verktygsbyte
- snabb och enkel inställningsmöjlighet på respektive ledardiameter
- elektrisk drivning

Allmänna beställningsdata

Typ	AIMESA V	Artikelbeteckning
Art.nr.	9050180000	Tillbehör, Knivsats
GTIN (EAN)	4008190343378	
Förp.	1 Stück	