

CRIMPFIX R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Automatikus csupaszoláshoz és krímpeléshez
- Időtakarékos és hatékony feldolgozás
- Könnyen állítható a megfelelő keresztmetszeti tartományhoz
- Csupaszolás és krímpelés egy lépésben
- Más gyártó hüvelyek és érintkezőinek feldolgozása a gép üzemzavarát és meghibásodását eredményezheti!

Általános rendelési adatok

Verzió	Automata csupaszoló és krímpelő
Rendelési szám	9028500000
Típus	CRIMPFIX R
GTIN (EAN)	4008190860073
Qty.	1 Stück

CRIMPFIX R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	330 mm	Mélység (coll)	12,992 inch
Magasság	430 mm	Magasság (coll)	16,929 inch
Szélesség	390 mm	Szélesség (coll)	15,354 inch
Nettó tömeg	23 957 g		

PW65 karbantartás - automatikus csupaszolás/krimpelés

Csupaszolási tartomány	0,5 – 2,5 mm ² (~AWG 20-14)	Elektromos csatlakozás	100-240 V / 50/60 Hz / 25 VA
Fogyóeszközök	Láncolt érvég hüvelyek	Hajtás	Elektropneumatikus
Impulzus idő	kb. 1 s	Krimpelési hossz	8 mm
Sűrített levegő-csatlakozás	5-5,5 bar	Érvég hüvely hossza	14 mm
Érvég hüvelyek keresztmetszete, max.	2,5 mm ²	Érvég hüvelyek keresztmetszete, min.	0,5 mm ²

Besorolások

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9,1	17-13-01-01
ECLASS 10.0	17-13-01-01	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

User Documentation	Manual
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

CRIMPFIX R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok

www.weidmueller.com



CRIMPFIX R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tartozékok/cserealkatrészek



- Automatikus csupaszoláshoz és krimpeléshez
- Időtakarékos és hatékony feldolgozás
- Könnyen állítható a megfelelő keresztmetszeti tartományhoz
- Csupaszolás és krimpelés egy lépésben
- Más gyártó hüvelyeinek és érintkezőinek feldolgozása a gép üzemzavarát és meghibásodását eredményezheti!

Általános rendelési adatok

Típus	AIMESA CF U/L/LS SK TIN	Verzió
Rendelési szám	1283530000	Automata gépek, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4050118073676	
Qty.	1 Stück	
Típus	EXZ-SET CF L/LS V3	Verzió
Rendelési szám	1484880000	Automata gépek, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4050118293883	
Qty.	1 Stück	
Típus	FESA CF L/LS V1	Verzió
Rendelési szám	1454780000	Automata gépek, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4050118260809	
Qty.	1 Stück	
Típus	FESA TPE CF UNI	Verzió
Rendelési szám	1454800000	Automata gépek, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4050118260687	
Qty.	1 Stück	
Típus	SCHRSA CF L/LS V1	Verzió
Rendelési szám	1454740000	Automata gépek, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4050118260670	
Qty.	1 Stück	
Típus	CRIMPFIX MAGAZIN	Verzió
Rendelési szám	1443370000	Tartozékok, Tartókengyel
GTIN (EAN)	4050118457308	
Qty.	1 Stück	
Típus	SCHRSA CF L/LS V2	Verzió
Rendelési szám	1454750000	Automata gépek, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4050118260588	
Qty.	1 Stück	
Típus	HUELSENTRENNMESSER	Verzió
Rendelési szám	1298740000	Tartozékok, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4050118097108	
Qty.	1 Stück	
Típus	WTE CF L/LS V2/V3	Verzió
Rendelési szám	1424470000	Automata gépek, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4050118240276	
Qty.	1 Stück	
Típus	AIMESA CF U/LS TIN	Verzió
Rendelési szám	132150000	Automata gépek, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4032248920082	
Qty.	1 Stück	

A létrehozás dátuma 2024. május 3. 18:08:34 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

CRIMPFIX R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tartozékok**

Típus	FESA CF L/LS V2	Verzió
Rendelési szám	1454790000	Automata gépek, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4050118260779	
Qty.	1 Stück	