

CRIMPFIX R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- För automatisk avisolering och crimpning
- Tidsbesparande och effektiv bearbetning
- Enkel inställning till respektive diameterområde
- Avisolering och crimpning i ett arbetssteg
- Bearbetning av hylsor eller kontakter från andra tillverkare kan orsaka maskinfel och defekter!

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Avisolerings- och crimpautomat
Art.nr.	9028500000
Typ	CRIMPFIX R
GTIN (EAN)	4008190860073
Förp.	1 Stück

CRIMPFIX R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	330 mm	Byggdjup (tum)	12,992 inch
Höjd	430 mm	Bygghöjd (tum)	16,929 inch
Bredd	390 mm	Byggbredd (tum)	15,354 inch
Nettovikt	23 957 g		

Avisolerings/Kontaktpressningautomater

Avisoleringsområde	0,5–2,5 mm ² (~AWG 20-14)	Crimplängd	8 mm
Drivning	Elektro-pneumatisk	Förbrukningsvaror	sammanlänkade ändhylsor
Takttid	ca. 1 s	Tryckluftsanslutning	5 - 5.5 bar
elektroanslutning	100-240 V / 50/60 Hz / 25 VA	Ändhysarea, max.	2,5 mm ²
Ändhysarea, min.	0,5 mm ²	Ändhyslängd	14 mm

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9.1	17-13-01-01
ECLASS 10.0	17-13-01-01	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Användardokumentation	Manual
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	

CRIMPFIX R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com



CRIMPFIX R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Tillbehör / Reservdelar



- För automatisk avisolering och crimpning
- Tidsbesparande och effektiv bearbetning
- Enkel inställning till respektive diameterområde
- Avisolering och crimpning i ett arbetssteg
- Bearbetning av hylsor eller kontakter från andra tillverkare kan orsaka maskinfel och defekter!

Allmänna beställningsdata

Typ	AIMESA CF U/L/LS SK TIN	Artikelbeteckning
Art.nr.	1283530000	Automater, Reservdel
GTIN (EAN)	4050118073676	
Förp.	1 Stück	
Typ	AIMESA CF U/LS TIN	Artikelbeteckning
Art.nr.	1132150000	Automater, Reservdel
GTIN (EAN)	4032248920082	
Förp.	1 Stück	
Typ	HUELSENTRENNMESSER	Artikelbeteckning
Art.nr.	1298740000	Tillbehör, Reservdel
GTIN (EAN)	4050118097108	
Förp.	1 Stück	
Typ	FESA TPE CF UNI	Artikelbeteckning
Art.nr.	1454800000	Automater, Reservdel
GTIN (EAN)	4050118260687	
Förp.	1 Stück	
Typ	FESA CF L/LS V2	Artikelbeteckning
Art.nr.	1454790000	Automater, Reservdel
GTIN (EAN)	4050118260779	
Förp.	1 Stück	
Typ	CRIMPFIX MAGAZIN	Artikelbeteckning
Art.nr.	2443370000	Tillbehör, Låsbygel
GTIN (EAN)	4050118457308	
Förp.	1 Stück	
Typ	EXZ-SET CF L/LS V3	Artikelbeteckning
Art.nr.	1484880000	Automater, Reservdel
GTIN (EAN)	4050118293883	
Förp.	1 Stück	
Typ	SCHRSA CF L/LS V2	Artikelbeteckning
Art.nr.	1454750000	Automater, Reservdel
GTIN (EAN)	4050118260588	
Förp.	1 Stück	
Typ	WTE CF L/LS V2/V3	Artikelbeteckning
Art.nr.	1424470000	Automater, Reservdel
GTIN (EAN)	4050118240276	
Förp.	1 Stück	
Typ	FESA CF L/LS V1	Artikelbeteckning
Art.nr.	1454780000	Automater, Reservdel
GTIN (EAN)	4050118260809	
Förp.	1 Stück	

Skapandedatum den 9 maj 2024 16:48:46 CEST

CRIMPFIX R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tillbehör**

Typ	SCHRSA CF L/LS V1	Artikelbeteckning
Art.nr.	1454740000	Automater, Reservdel
GTIN (EAN)	4050118260670	
Förp.	1 Stück	