

POWERSTRIPPER 6,0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- för automatisk avisolering av enskilda ledare
- Avisolering av flexibla ledare enligt DIN VDE 0295, KL. 5
- Delavisolering, isoleringen blir kvar på ledaränden
- inget verktygsbyte
- snabb och enkel inställningsmöjlighet på respektive ledardiameter
- elektrisk drivning

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Verktyg, Avisoleringsautomat
Art.nr.	9028510000
Typ	POWERSTRIPPER 6,0
GTIN (EAN)	4008190860752
Förp.	1 Stück

POWERSTRIPPER 6,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	295 mm	Byggdjup (tum)	11,614 inch
Höjd	190 mm	Bygghöjd (tum)	7,48 inch
Bredd	190 mm	Byggbredd (tum)	7,48 inch
Nettovikt	8 962 g		

Avisoleringsautomater

Anslutningsvärdet	46 VA
Avisoleringslängd	3-20 mm
Avisoleringsområde	0,05–6,0 mm ² (~ AWG 30-10)
Drivning	electrical
Ledarlängd min.	22 mm + avisoleringslängd
Takttid	ca. 0,5 s
Ytterdiameter för ledaren	max. 5 mm
elektroanslutning	100-240 V / 50/60 Hz / 70 VA

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9.1	17-13-01-02
ECLASS 10.0	17-13-01-02	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Användardokumentation	Manual
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	

POWERSTRIPPER 6,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ritningar



POWERSTRIPPER 6,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Tillbehör / reservdelar



- för automatisk avisolering av enskilda ledare
- Avisolering av flexibla ledare enligt DIN VDE 0295, KL. 5
- Delavisolering, isoleringen blir kvar på ledarändan
- inget verktygsbyte
- snabb och enkel inställningsmöjlighet på respektive ledardiameter
- elektrisk drivning

Allmänna beställningsdata

Typ	AIMESA V	Artikelbeteckning
Art.nr.	9050180000	Tillbehör, Knivsats
GTIN (EAN)	4008190343378	
Förp.	1 Stück	