

H4,0/14DS GR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande

- Konisk kabelgenomföringsträtt i polypropylen
 - Värmetålig upp till 105 grader C
- För kabelledare 0,5–10,0 mm² (AWG 20-7)
Material: E-Cu, tenngalvaniserad
Måttolerans enl. DIN 46228 avsn. 4

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, grå
Art.nr.	9028520000
Typ	H4,0/14DS GR
GTIN (EAN)	4032248049035
Förp.	500 Stück
Förpackning	lös

H4,0/14DS GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	0,222 g
-----------	---------

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Ändhylsa med plastkrage, specialstorlek, färg grå	Utförande	Standard
--------------------	---	-----------	----------

Ändhylsor

Avisoleringslängd	10 mm	Kontaktytans diameter (D1)	2,8 mm
Kontaktytans längd (L2)	8 mm	Kragdiameter (D2)	4,8 mm
L1 i mm	14 mm	Ledardiameter	4 mm ²
Ledardiameter, AWG, max	AWG 12	Metallkapseltjocklek (S1)	0,2 mm
Militärisk beteckning	T 20A 023 A	Tjocklek plastkrage (S2)	0,3 mm

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E499744

Nedladdningar

Användardokumentation	Technical information - EN Technical information - DE
Kataloger	Catalogues in PDF-format

H4,0/14DS GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

Ritning

