

CRIMP-SET PZ 6/5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Krimpkészletek

Általános rendelési adatok

Verzió	Krimpelő szerszám készlet, Krimpelő szerszám: PZ 6/5, Csupaszoló szerszám: STRIPAX, Krimpelési tartomány, min.: 0.25, Sínkód: Weidmüller
Rendelési szám	9028740000
Típus	CRIMP-SET PZ 6/5
GTIN (EAN)	4032248368846
Qty.	1 Stück
Csomagolás	Műanyag doboz

A létrehozás dátuma 2024. május 21. 2:01:36 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

CRIMP-SET PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	261 mm	Mélység (coll)	10,276 inch
Magasság	57 mm	Magasság (coll)	2,244 inch
Szélesség	338 mm	Szélesség (coll)	13,307 inch
Nettó tömeg	1 696,12 g		

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Készlet a következőkkel: krimpelő szerszám 6 mm ² keresztmetszetig, trapéz, csupaszoló szerszám és érvéghüvelyek Weidmüller színkóddal
-----------------	--

Szortimentek

AEH száma	3 100 pcs.	Csomagolás	Műanyag doboz
Csupaszoló szerszám	STRIPAX	Krimpelési tartomány, max.	6 mm ²
Krimpelési tartomány, min.	0,25 mm ²	Krimpelő szerszám	PZ 6/5
Sínkód	Weidmüller		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000524	ETIM 7.0	EC000524
ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ECLASS 9.0	27-40-02-18	ECLASS 9,1	27-40-02-18
ECLASS 10.0	27-40-02-18	ECLASS 11.0	27-40-02-18
ECLASS 12.0	27-40-02-18	ECLASS 13.0	27-40-02-18

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

CRIMP-SET PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H0,75/14T HBL	Verzió		Csomagolás	
Rendelési szám	6021040000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, Világoskék		loose	
GTIN (EAN)	4008190083168				
Qty.	500 Stück				

Névl. vezeték-keresztmetszet 6,0 mm²

- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H6,0/20T GN	Verzió		Csomagolás	
Rendelési szám	6021130000	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, zöld		loose	
GTIN (EAN)	4008190111731				
Qty.	100 Stück				

CRIMP-SET PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H0,5/14D W	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6019010000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér	loose
GTIN (EAN)	4008190120931		
Qty.	500 Stück		

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H1,0/14D R	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6019080000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros	loose
GTIN (EAN)	4008190090623		
Qty.	500 Stück		

CRIMP-SET PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H1,5/14D SW	Verzió		Csomagolás	
Rendelési szám	6019120000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fekete		loose	
GTIN (EAN)	4008190153793				
Qty.	500 Stück				

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H2,5/19T GR	Verzió		Csomagolás	
Rendelési szám	6021080000	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, szürke		loose	
GTIN (EAN)	4008190149345				
Qty.	500 Stück				

CRIMP-SET PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H4,0/18T OR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6021100000	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, narancssárga	loose
GTIN (EAN)	4008190061708		
Qty.	500 Stück		

Szerszámok



- Csupaszoló szerszámok automatikus beállítással
- Flexibilis és tömör vezetékekhez
- Ideális választás gépészeti és üzemtechnológiai feladatokhoz, vasúti alkalmazásokhoz, szélenergiához, robottechnológiához, robbanásvédelemhez, illetve hajózáshoz, platformok és hajók építéséhez
- A csupaszolási hossz végütközővel állítható
- A befogópofák automatikus nyitása csupaszolás után
- Nincs Fan-Out az egyes vezetékeknel
- Különböző szigetelési vastagságokhoz állítható
- Kettős szigetelésű kábelek két műveleti lépésben, speciális beállítás nélkül
- Nincs holtjáték az önbeálló vágóegységben
- Hosszú élettartam
- Optimalizált ergonómiájú kivitel

Általános rendelési adatok

Típus	STRIPAX	Verzió	
Rendelési szám	6005000000	Szerszámok, Csupaszoló és vágószerszám	
GTIN (EAN)	4008190072506		
Qty.	1 Stück		

CRIMP-SET PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Crimping tools

**Krimpelő szerszámok érvéghüvelyekhez, műanyag gallérral vagy anélkül**

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

Általános rendelési adatok

Típus	PZ 6/5	Verzió
Rendelési szám	6011460000	Présszerszám, Krimpelő szerszám érvéghüvelyekhez, 0.25mm ² , 6mm ² ,
GTIN (EAN)	4008190165352	Trapéz fogas krimpelés
Qty.	1 Stück	