

CRIMP-SET PZ 6/5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Crimp-Set

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Sortiment Kontaktpressningsverktyg, Pressverktyg: PZ 6/5, Avisoleringsverktyg: STRIPAX, Crimp-område, min: 0.25, färgkod: Weidmüller
Art.nr.	9028740000
Typ	CRIMP-SET PZ 6/5
GTIN (EAN)	4032248368846
Förp.	1 Stück
Förpackning	Plastbox

Skapandedatum den 20 maj 2024 09:55:27 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

CRIMP-SET PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	261 mm	Byggdjup (tum)	10,276 inch
Höjd	57 mm	Bygghöjd (tum)	2,244 inch
Bredd	338 mm	Byggbredd (tum)	13,307 inch
Nettovikt	1 696,12 g		

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Set inkl. Pressverktyg upp till 6mm ² trapets-Indent, avisoleringsverkt. och ändhylsor i Weidmüller färgkod
--------------------	--

Sortiment

Antal AEH	3 100 pcs.	Avisoleringsverktyg	STRIPAX
Crimp-område, max.	6 mm ²	Crimp-område, min	0,25 mm ²
Förpackning	Plastbox	Pressverktyg	PZ 6/5
färgkod	Weidmüller		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000524	ETIM 7.0	EC000524
ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ECLASS 9.0	27-40-02-18	ECLASS 9.1	27-40-02-18
ECLASS 10.0	27-40-02-18	ECLASS 11.0	27-40-02-18
ECLASS 12.0	27-40-02-18	ECLASS 13.0	27-40-02-18

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	

CRIMP-SET PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

löst förpackad i polypåse



- löst förpackade i påse
- DIN-färgkod
- annan färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H2,5/19T GR	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	9021080000	Ändhylsa, Standard, 14 mm, 12 mm, grå	lös
GTIN (EAN)	4008190149345		
Förp.	500 Stück		

löst förpackad i polypåse



- löst förpackade i påse
- Weidmüllers färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H0,75/14T HBL	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	9021040000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, ljusblå	lös
GTIN (EAN)	4008190083168		
Förp.	500 Stück		

CRIMP-SET PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

löst förpackad i polypåse



- löst förpackade i påse
- DIN-färgkod
- annan färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H4,0/18T OR	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	9021100000	Ändhylsa, Standard, 12 mm, 10 mm, orange	lös
GTIN (EAN)	4008190061708		
Förp.	500 Stück		

löst förpackad i polypåse



- löst förpackade i påse
- Weidmüllers färgkod
- DIN-färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H0,5/14D W	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	9019010000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, vit	lös
GTIN (EAN)	4008190120931		
Förp.	500 Stück		

CRIMP-SET PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

löst förpackad i polypåse



- löst förpackade i påse
- Weidmüllers färgkod
- DIN-färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H1,0/14D R	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	9019080000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, röd	lös
GTIN (EAN)	4008190090623		
Förp.	500 Stück		

Verktyg



- Avisoleringsverktyg med automatisk självjustering
- För fintrådiga och massiva ledare
- Idealiskt lämplig för maskiner och anläggningar, järnvägs- och spårbunden trafik, vindkraft, robotteknik, explosionsskydd samt marin-, offshore- och skeppsbyggnadssektorerna
- Avisoleringslängd justerbar med anslag
- Automatisk öppning av klämbacken efter avisolering
- Inga utfläktade kardeler
- Kan ställas in för olika isoleringstjocklekar
- Dubbelisolerade kablar i två processteg utan specialinställning
- Glappfri och självjusterande kaptanordning
- Lång livslängd
- Optimerad ergonomisk design

Allmänna beställningsdata

Typ	STRIPAX	Artikelbeteckning
Art.nr.	9005000000	Verktyg, Avisolerings- och klippverktyg
GTIN (EAN)	4008190072506	
Förp.	1 Stück	

CRIMP-SET PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Crimping tools

**Pressverktyg för ändhylsor med och utan plastkrage**

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering

Allmänna beställningsdata

Typ	PZ 6/5	Artikelbeteckning
Art.nr.	9011460000	Crimpverktyg, Crimpverktyg för ändhylsor, 0.25mm², 6mm²,
GTIN (EAN)	4008190165352	Trapetsindent-pressning
Förp.	1 Stück	

löst förpackad i polypåse



- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H1,5/14D SW	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	9019120000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, svart	lös
GTIN (EAN)	4008190153793		
Förp.	500 Stück		

CRIMP-SET PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Ledar-märkarea 6,0 mm²

- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H6,0/20T GN	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	9021130000	Ändhylsa, Standard, 14 mm, 12 mm, grön	lös
GTIN (EAN)	4008190111731		
Förp.	100 Stück		