

CRIMP-SET PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpkészletek

Általános rendelési adatok

Verzió	Krimpelő szerszám készlet, Krimpelő szerszám: PZ 50, Csupaszoló szerszám: AM 25, Krimpelési tartomány, min.: 25, Sínkód: Weidmüller
Rendelési szám	9028850000
Típus	CRIMP-SET PZ 50
GTIN (EAN)	4032248384051
Qty.	1 Stück
Csomagolás	Műanyag doboz

A létrehozás dátuma 2024. május 3. 8:07:34 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

CRIMP-SET PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	261 mm	Mélység (coll)	10,276 inch
Magasság	57 mm	Magasság (coll)	2,244 inch
Szélesség	338 mm	Szélesség (coll)	13,307 inch
Nettó tömeg	1 759,55 g		

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Készlet a következőkkel: krimpelő szerszám 50 mm ² keresztmetszetig, csupaszoló szerszám és érvéghüvelyek Weidmüller színkóddal
-----------------	---

Szortimentek

AEH száma	200 pcs.	Csomagolás	Műanyag doboz
Csupaszoló szerszám	AM 25	Krimpelési tartomány, max.	50 mm ²
Krimpelési tartomány, min.	25 mm ²	Krimpelő szerszám	PZ 50
Sínkód	Weidmüller		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000524	ETIM 7.0	EC000524
ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ECLASS 9.0	27-40-02-18	ECLASS 9,1	27-40-02-18
ECLASS 10.0	27-40-02-18	ECLASS 11.0	27-40-02-18
ECLASS 12.0	27-40-02-18	ECLASS 13.0	27-40-02-18

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

CRIMP-SET PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Crimping tools

**Krimpelő szerszámok érvéghüvelyekhez, műanyag gallérral vagy anélkül**

- Kilincsmű a pontos krímpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

Általános rendelési adatok

Típus	PZ 50	Verzió
Rendelési szám	6006450000	Présszerszám, Krimpelő szerszám érvéghüvelyekhez, 25mm ² , 50mm ² .
GTIN (EAN)	4008190095796	Fogas sajtolás
Qty.	1 Stück	

Szerszámok

Csúszoló szerszám PVC kábelekhez



Általános rendelési adatok

Típus	AM 25	Verzió
Rendelési szám	6001540000	Szerszámok, Csúszoló szerszámok
GTIN (EAN)	4008190138271	
Qty.	1 Stück	

CRIMP-SET PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Névl. vezeték-keresztmetszet 35 mm²

- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H35,0/30D 16 R	Verzió		Csomagolás	
Rendelési szám	6019310000	Érvéghüvely, Standard, 19 mm, 16 mm, piros		loose	
GTIN (EAN)	4008190102234				
Qty.	50 Stück				

Névl. vezeték-keresztmetszet 50 mm²

- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H50,0/36D BL	Verzió		Csomagolás	
Rendelési szám	6019340000	Érvéghüvely, Standard, 26 mm, 20 mm, kék		loose	
GTIN (EAN)	4008190067632				
Qty.	50 Stück				

CRIMP-SET PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Névl. vezeték-keresztmetszet 25 mm²

- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H25,0/30T SW	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6021190000	Érvéghüvely, Standard, 18 mm, 16 mm, fekete	loose
GTIN (EAN)	4008190115166		
Qty.	50 Stück		
Típus	H25,0/36T SW	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6021200000	Érvéghüvely, Standard, 24 mm, 22 mm, fekete	loose
GTIN (EAN)	4008190055400		
Qty.	50 Stück		