

CRIMP-SET PZ 50**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Crimp-Set

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Sortiment Kontaktpressningsverktyg, Pressverktyg: PZ 50, Avisoleringsverktyg: AM 25, Crimp-område, min: 25, färgkod: Weidmüller
Art.nr.	9028850000
Typ	CRIMP-SET PZ 50
GTIN (EAN)	403224838405 1
Förp.	1 Stück
Förpackning	Plastbox

Skapandedatum den 1 juni 2024 18:55:09 CEST

Katalogversion 18.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

CRIMP-SET PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	261 mm	Byggdjup (tum)	10,276 inch
Höjd	57 mm	Bygghöjd (tum)	2,244 inch
Bredd	338 mm	Byggbredd (tum)	13,307 inch
Nettovikt	1 759,55 g		

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Set inkl. Pressverktyg upp till 50mm ² , avmantlingss-verkt. och ändhylsor i Weidmüller färgkod
--------------------	--

Sortiment

Antal AEH	200 pcs.	Avisoleringsverktyg	AM 25
Crimp-område, max.	50 mm ²	Crimp-område, min	25 mm ²
Förpackning	Plastbox	Pressverktyg	PZ 50
färgkod	Weidmüller		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000524	ETIM 7.0	EC000524
ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ECLASS 9.0	27-40-02-18	ECLASS 9.1	27-40-02-18
ECLASS 10.0	27-40-02-18	ECLASS 11.0	27-40-02-18
ECLASS 12.0	27-40-02-18	ECLASS 13.0	27-40-02-18

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	

CRIMP-SET PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Ledar-märkarea 35,0 mm²

- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H35,0/30D 16 R	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	9019310000	Ändhylsa, Standard, 19 mm, 16 mm, röd	lös
GTIN (EAN)	4008190102234		
Förp.	50 Stück		

Crimping tools



Pressverktyg för ändhylsor med och utan plastkrage

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningmöjlighet vid eventuell felmanövrering

Allmänna beställningsdata

Typ	PZ 50	Artikelbeteckning
Art.nr.	9006450000	Crimpverktyg, Crimpverktyg för ändhylsor, 25mm ² , 50mm ² , Indent-crimptång
GTIN (EAN)	4008190095796	
Förp.	1 Stück	

CRIMP-SET PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Nom. ledararea 50 mm²

- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H50,0/36D BL	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	9019340000	Ändhylsa, Standard, 26 mm, 20 mm, blå	lös
GTIN (EAN)	4008190067632		
Förp.	50 Stück		

Ledar-märkarea 25,0 mm²

- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H25,0/30T SW	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	9021190000	Ändhylsa, Standard, 18 mm, 16 mm, svart	lös
GTIN (EAN)	4008190115166		
Förp.	50 Stück		

Typ	H25,0/36T SW	Artikelbeteckning	Förpackning
Art.nr.	9021200000	Ändhylsa, Standard, 24 mm, 22 mm, svart	lös
GTIN (EAN)	4008190055400		
Förp.	50 Stück		

CRIMP-SET PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Verktyg

Avmantlingsverktyg för PVC-isolerade kablar



Allmänna beställningsdata

Typ	AM 25	Artikelbeteckning
Art.nr.	9001540000	Verktyg, Avmantlingsverktyg
GTIN (EAN)	4008190138271	
Förp.	1 Stück	