

## AM 12

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Csúszoló szerszám PVC kábelekhez

## Általános rendelési adatok

Verzió	Szerszámok, Csúszoló szerszámok
Rendelési szám	<a href="#">9030060000</a>
Típus	AM 12
GTIN (EAN)	4008190337827
Qty.	1 Stück

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Mélység	10 mm	Mélység (coll)	0,394 inch
Magasság	46 mm	Magasság (coll)	1,811 inch
Szélesség	97 mm	Szélesség (coll)	3,819 inch
Nettó tömeg	32,42 g		

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Csupaszoló szerszám UTP és STP adatkábelekhöz
-----------------	---

## Csupaszoló szerszámok

Csupaszolási tartomány AWG, max.	11 AWG	Csupaszolási tartomány AWG, min.	18 AWG
Kábel típus	UTP- és STP-adatkábel	Max. vezetékátmérő	12,5 mm
Min. vezetékátmérő	0,5 mm	UTP és STP adatkábelek, max. átmérő	8 mm
Vezeték-keresztmetszet, min.	0,25 mm <sup>2</sup>	Vágási mélység	állítható
Vörösréz kábel - flexibilis, max.	4 mm <sup>2</sup>		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000163	ETIM 7.0	EC000163
ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9,1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## Letöltések

User Documentation	<a href="#">Manual</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	

## AM 12

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok

### Felhasználási példa



### Felhasználási példa



### Felhasználási példa

