

**MEKA BR CST****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- för koaxialkabel och runda (skärmade) dataledningar på  $\varnothing$  2,5...8 mm
- 1-, 2- och 3-stegs avmantling i ett arbetssteg

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Tillbehör, Knivkassett
Art.nr.	<a href="#">9032010000</a>
Typ	MEKA BR CST
GTIN (EAN)	4008190135928
Förp.	1 Stück

## MEKA BR CST

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	20 mm	Byggdjup (tum)	0,787 inch
Höjd	10 mm	Bygghöjd (tum)	0,394 inch
Bredd	30 mm	Byggbredd (tum)	1,181 inch
Nettovikt	0,22 g		

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	Knivkassett till CST med tre steg längd 7,5mm, 3,5mm
--------------------	--

## Avisoleringsverktyg

Avisoleringsmått B	7,5 mm	Avisoleringsmått C	3,5 mm
Färgkod	brun		

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001509	ETIM 7.0	EC001509
ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ECLASS 9.0	21-04-92-37	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-92-37	ECLASS 11.0	21-04-48-91
ECLASS 12.0	21-04-48-91	ECLASS 13.0	21-04-48-91

## Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## Nedladdningar

Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--