

## MEKA GR CST

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## A kép illusztráció



- Koaxiális kábelekhez és (árnyékolt) körprofilú adatátviteli kábelekhez, 2,5 és 8 mm átmérő között
- 1, 2 és 3 fokozatú csupaszolás egy művelettel

## Általános rendelési adatok

Verzió	Tartozékok, Késkazetta
Rendelési szám	<a href="#">9032050000</a>
Típus	MEKA GR CST
GTIN (EAN)	4008190029708
Qty.	1 Stück

## MEKA GR CST

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	20 mm	Mélység (coll)	0,787 inch
Magasság	10 mm	Magasság (coll)	0,394 inch
Szélesség	33 mm	Szélesség (coll)	1,299 inch
Nettó tömeg	6 g		

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Késkazetta CST-hez, kétrészes, 3,9 mm-es hossz
-----------------	---

## Csúpaszoló szerszámok

B csúpaszolási méret	3,9 mm	Szín	szürke
----------------------	--------	------	--------

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001509	ETIM 7.0	EC001509
ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ECLASS 9.0	21-04-92-37	ECLASS 9,1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-92-37	ECLASS 11.0	21-04-48-91
ECLASS 12.0	21-04-48-91	ECLASS 13.0	21-04-48-91

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## Letöltések

Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-------------	--