

MEKA OR CST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



- Koaxiális kábelekhez és (árnyékolt) körprofilú adatátviteli kábelekhez, 2,5 és 8 mm átmérő között
- 1, 2 és 3 fokozatú csupasolás egy művelettel

Általános rendelési adatok

Verzió	Tartozékok, Késkazetta
Rendelési szám	9032200000
Típus	MEKA OR CST
GTIN (EAN)	4008190198169
Qty.	1 Stück

MEKA OR CST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	20 mm	Mélység (coll)	0,787 inch
Magasság	10 mm	Magasság (coll)	0,394 inch
Szélesség	40 mm	Szélesség (coll)	1,575 inch
Nettó tömeg	4,1 g		

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Késkazetta CST-hez három fokozatú hossz 8,0mm, 3,7mm
-----------------	--

Csúpszoló szerszámok

B csúpszolási méret	8 mm	C csúpszolási méret	3,7 mm
Szín	narancssárga		

Besorolások

ETIM 6.0	EC001509	ETIM 7.0	EC001509
ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ECLASS 9.0	21-04-92-37	ECLASS 9,1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-92-37	ECLASS 11.0	21-04-48-91
ECLASS 12.0	21-04-48-91	ECLASS 13.0	21-04-48-91

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	--