

H185,0/32**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Для проводов 10,0-185,0 мм² (AWG 7-350 MCM)
Материал E-Cu, оцинкованный гальваническим способом

Допуск на размер согласно DIN 46228, часть 1

- Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете

Основные данные для заказа

Исполнение	Кабельный наконечник, Стандартный, 32 mm, 32 mm, Нет
Номер для заказа	9036260000
Тип	H185,0/32
GTIN (EAN)	4032248068050
Кол.	25 Шт.
Упаковка	Россыпью

H185,0/32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	10,84 g
-------------	---------

Технические данные

Исполнение	Описание артикула	Кабельный наконечник без изоляции, (2)Wire-end ferrule
Стандартный		

Кабельные наконечники

L1 в мм	32 мм	Диаметр изоляции (D2)	23,5 мм
Диаметр поверхности контакта (D1)	20 мм	Длина зачистки изоляции	32 мм
Длина поверхности контакта (L2)	32 мм	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 350 MCM
Поперечное сечение соединяемого провода	185 mm ²		

Классификации

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Технические данные	Zuken E3.S
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

H185,0/32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

