


H0,5/14 ZH OR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- dodáváno volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|--|
| Verze | vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 11 mm, 8 mm, Oranžová |
| Objednací číslo | 9037200000 |
| Typ | H0,5/14 ZH OR |
| GTIN (EAN) | 4008190492397 |
| Množství | 500 ks |
| Balení | volné |

Datum vytvoření 17. května 2024 6:46:47 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

H0,5/14 ZH OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 0,095 g

Technické údaje

Popis výrobku Dutinka na pár vodičů, oranžová Verze Dvojitá koncovka

Kabelové koncovky

| | | | |
|--------------------------------|---------------------|------------------------------|---------|
| Barevný kód | Weidmueller | Délka odizolování | 11 mm |
| Délka povrchu kontaktu (L2) | 8 mm | L1 v mm | 14 mm |
| Průměr povrchu kontaktu (D1) | 1,4 mm | Průřez propojení AWG, max. | AWG 20 |
| Průřez vodiče | 0,5 mm ² | Tloušťka kovové objímky (S1) | 0,15 mm |
| Tloušťka plastové objímky (S2) | 0,3 mm | Výška objímky (A) | 5 mm |
| Šířka objímky (B) | 3 mm | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000005 | ETIM 7.0 | EC000005 |
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 9.1 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-01 |

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
Č. osvědčení (cULus) E499744

Soubory ke stažení

Technické údaje [CAD data – STEP](#)
Technické údaje [Zuken E3.S](#)
Uživatelská dokumentace [Technical information - EN](#)
[Technical information - DE](#)
Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)
Brožury

Výkres