

## H0,5/16 ZH OR


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

## Általános rendelési adatok

Verzió	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 13 mm, 10 mm, narancssárga
Rendelési szám	<a href="#">9037210000</a>
Típus	H0,5/16 ZH OR
GTIN (EAN)	4008190492687
Qty.	500 Stück
Csomagolás	loose

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	0,12 g
-------------	--------

## Műszaki adatok

Változat	Iker-érvéghüvely	Árucikk leírása	Iker-érvéghüvely, narancssárga
----------	------------------	-----------------	-----------------------------------

## Érvéghüvelyek

Csupaszolási hossz	13 mm	Fém hüvely vastagsága (S1)	0,15 mm
Gallér magassága (A)	5 mm	Gallér szélesség (B)	3 mm
L1, mm	16 mm	Műanyag gallér vastagsága (S2)	0,3 mm
Síncód	Weidmueller	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 20
Vezeték-keresztmetszet	0,5 mm <sup>2</sup>	Érintkező felület hossza (L2)	10 mm
Érintkező felület átmérője (D1)	1,4 mm		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9,1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E499744

## Letöltések

Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Tervezési adatok	<a href="#">Zuken E3.S</a>
User Documentation	<a href="#">Technical information - EN</a> <a href="#">Technical information - DE</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	

**Rajz**